

Procedimientos de Uso:



- ◆ **Aguja:**
Utilice agujas ORGAN No. 90/14 SES con grosor de hilo 12. Utilice agujas ORGAN No. 75/11 con grosor de hilo 30.
- ◆ **Hilo de Canilla:**
Para obtener un mejor resultado, utilice nuestro hilo de canilla BOBBY SYN 120, BOBBY FIL 110L.

Instrucciones de cuidado:



- ◆ **Consejo especial!**
Después de bordar devastar en FILAINE /COTTY12

Después de bordar trate las áreas de un diseño que le gustaría que tuviera un aspecto peludo con el cepillo especial FILAINE BRUSH.

Para una mayor explicación visite: www.gunold.de/producto/obergarne/cotty/descargar



Información técnica:



- ◆ **Hilo Superior**
- ◆ **Composición:**
100 % Algodón
- ◆ **Grosor 30:**
Nº 50/2; dtex 200*2
- ◆ **Grosor 12:**
Nº 30/2; dtex 333*2
- ◆ **Pedido mínimo:**
Grosor 30: 1 bobina de 500 m
1 cono de 3.000 m
Grosor 12: 1 cono de 2.000 m



Gama de colores:

- 182 colores disponibles
- Interactiva en www.gunold.de
- Carta de colores con hilos reales



Especialmente para guardar:

- Dos caballetes de madera con una bobina de cada color de los 182
- Los 27 colores más importantes en bobinas en una caja de cartón



Consejo!

Para bordados en telas gruesas, SOLVY evitará que las puntadas desaparezcan en la tela, mejorando así ese toque especial de costura

Artículos para bordados de alta calidad - probado en ropa, publicidad y tejidos para el hogar. Para más información visite nuestra página www.gunold.de!

Distributed by:

GUNOLD®

