

Conseils d'utilisation:

- ◆ **Aiguille:**
Utiliser l'aiguille universelle ORGAN
No. 75/11 SES.
- ◆ **Fil de canette:**
Pour un résultat optimal, utiliser BOBBY
SYN 130 ou BOBBY FIL 110L.

Précautions d'emploi:



- ◆ **Conseil pour la broderie:**
Pour tous les motifs numérisés pour fil à
broder taille 40.

Informations techniques:

- ◆ **Fil de dessus**
- ◆ **Composition:**
56% Polyester / 44% Polypropylène
- ◆ **Taille 40:**
Nm 69/2; dtex 145*2

- ◆ **Commande minimum:**
1 cône Miniking de 1.000 m

Informations complémentaires:

L'intensité de la fluorescence de ces fils dépend de la durée d'exposition à la lumière. Selon le degré de cette exposition, l'effet fluorescent dans l'obscurité sera approximatif de 15-20 min. Après 50 lavages en machine, il y aura une perte de luminosité, comme cela a été certifié par des test officiels.

Gamme de couleurs:

Découvrez les 7 nuances de GLOWY:
- interactif sur www.gunold.de
- véritable carte de couleur de fil



Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.
Pour plus d'informations, visitez notre site web www.gunold.de!

