

## Verarbeitungsempfehlungen:



- ◆ **Fadenspannung:**  
Wie bei allen Metallgarnen ist eine lockere Fadenspannung besonders wichtig.
- ◆ **Fadenablauf:**  
Beim Sticken unbedingt das beiliegende Netz über die Cone ziehen – das garantiert einen gleichmäßigen Fadenablauf.
- ◆ **Nadel:**  
Mit Standardnadel Organ 75/11 SES verarbeiten, bei Problemen Spezialnadel für Metallgarn Organ DBx7ST Stärke 75/11 SES.
- ◆ **Untergarn:**  
Beste Ergebnisse mit BOBBY SYN 120 oder 130.
- ◆ **Muster:**  
Großflächige Muster wirken am besten, aber auch gut geeignet für filigrane Stickereien.

### Pflege:



## Technische Informationen:



- ◆ **Obergarn**
- ◆ **Material:**  
Metallisiertes Polyamid/Polyester Garn. Die Garnseele besteht aus Polyamid, die Ummantelung aus metallisiertem Polyester.
- ◆ **Stärke:**
  - 7/2 (2ply = 2 Fäden)  
Endstärke: Nm 75; dtex 133
  - 5/2 (2ply = 2 Fäden)  
Endstärke variiert nach Farbe: Nm 47-50; dtex 181-215
- ◆ **Mindestabnahmemengen:**
  - 1 Miniking Cone à 1.000 m
  - 1 Cone à 5.000 m

### Tipps aus der Praxis:

- Stärke 7/2 ist das dünnere Metallgarn, die Stärke liegt näher an einem 40er Garn (Stichdichte für 40er Garn)
- Stärke 5/2 ist das dickere Metallgarn, die Stärke liegt näher an einem 30er Garn (Stichdichte für 30er Garn)

### Farbsortiment:

lernen Sie die 30 bunten Metalltöne und 8 Gold- und Silbertöne kennen:  
- interaktiv unter [www.gunold.de](http://www.gunold.de)  
- Echtgarnfarbkarte



Farben nach Standard 100 by ÖkoTex Produktklasse I zertifiziert:

- 7001
- 7010
- 7018
- 7050
- 7056



Professionelle Materialien für hochwertige Stickergebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter [www.gunold.de](http://www.gunold.de)!

Distributed by:

# GUNOLD®

